

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120416, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	250328 HB7020-2
GTIN	4069515016308
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 m/min
Categorie	HB7020-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmător de așchii	SG
Rază la colț	1,6 mm

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire