

**Garant****Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: C0820****Date comandă**

Numărul de comandă	540200 C0820
GTIN	4045197154934
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru** (WRC).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Cilindric (WRC)

Ø cap: 8 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 20 mm

Lungimea totală: 60 mm

Ø cozii: 6 mm

**Descriere tehnică**

Simbol pentru dantură	Z7
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Forma	C0820
Lungimea totală	60 mm
Grad de finețe a danturii	mediu

Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Ø cap	8 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire