

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 160612, pentru prelucrare medie****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250170 HB7020-2 |
| GTIN               | 4069515016124   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere tehnică**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 130 - 370 m/min    |
| Rază la colț                                  | 1,2 mm             |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă    |
| Sfărâmător de aşchii                          | SM                 |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Categorie                                     | HB7020-2           |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | CNMG 160612        |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 4 mm         |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                  |

## Fișă de date

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Avans f    | 0,2 - 0,5 mm/rot                   |
| Toleranță  | M                                  |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |