

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	250862 HB7010-2
GTIN	4069515017220
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmtător de așchii	SG
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 415 m/min

Fișă de date

Categorie	HB7010-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire