

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150604, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7020-2
GTIN	4069515017060
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Sfărâmător de așchii	SM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 370 m/min
Categorie	HB7020-2
Aplicația principală	P
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm

Fișă de date

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire