


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SNMG 120412, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	251226 HB7010-2
GTIN	4069515017664
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 m/min
Categorie	HB7010-2
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârșământor de așchii	SM

Fișă de date

Aplicația principală

P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire