

## Piatră de îndreptare diamantată în toc de piele, Prescurtare pentru material abraziv / granulație $\mu\text{m}$ : D25



### Date comandă

Numărul de comandă	559100 D25
GTIN	2050001025418
Clasa articolului	56Z

### Descriere

#### Execuție:

**Acoperire uniformă cu diamant**, legată printr-un strat de nichel. **Durabilitate aproape nelimitată!**

#### Aplicație:

**Pentru reascuțirea și rectificarea** sculelor, pentru prelucrarea metalului și a lemnului.

Recomandate pentru oțel, HSS și carbură. Pentru scule mici și ascuțite se folosește suprafața fără găuri. **Nu sunt recomandate pentru pilire.**

Ușor de mânuit; recomandată pentru rectificarea muchiilor tășurilor ascuțite din carbură. Pentru șlefuire fină și pentru o ascuțire fină.

#### Notă:

**A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.**

### Descriere tehnică

Grad de finețe	fin
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Lungime	115 mm
Lățime	25 mm
Înălțime	3 mm
Ambalaj	Toc de piele

Tip produs

Piatră de îndreptare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		