

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 160402, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	261370 HB7010-2
GTIN	4069515022392
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârșământor de așchii	SS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2

Fișă de date

Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Categorie	HB7010-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire