

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T304, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB7020-2
GTIN	4069515020640
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SM
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HB7020-2
Toleranță	M

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire