

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VB.T 160408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	261234 HB7020-2
GTIN	4069515022231
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Sfărâmtător de așchii	SM
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 350 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm

Fișă de date

Categorie	HB7020-2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire