

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080412, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	252210 HB7010-2
GTIN	4069515019064
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmbător de aşchii	SG
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 415 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-2
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire