

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 110304, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7010-2
GTIN	4069515022576
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Categorie	HB7010-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	SM
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot

Fișă de date

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire