

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120408, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	250060 HB7010-2
GTIN	4069515015660
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 500 m/min
Sfărâmător de așchii	SS
Categorie	HB7010-2
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Fișă de date

Condiție de tăiere

continuă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire