

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire TC.T 110204, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	260982 HB7020-2
GTIN	4069515021630
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7020-2
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	SM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	3
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală

110 - 350 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire