


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SNMG 120404, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	251222 HB7010-2
GTIN	4069515017541
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SM
Categorie	HB7010-2
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuuă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 m/min

Fișă de date

Aplicația principală

P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire