

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 160612, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	250336 HB7035-2
GTIN	4069515016445
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 290 m/min
Sfărâmatăor de aşchii	SG
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Rază la colț	1,2 mm

Fișă de date

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire