

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 120408, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	260066 HB7010-2
GTIN	4069515019569
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmtător de aşchii	SS
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Categorie	HB7010-2

Fișă de date

Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire