

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T308, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	260464 HB7010-2
GTIN	4069515020688
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfărâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HB7010-2
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308

Fișă de date

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire