

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 160402, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	261370 HB7035-2
GTIN	4069515022439
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	SS
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Rază la colţ	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Toleranță	M
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire