

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 120408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7010-2
GTIN	4069515020060
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7010-2
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	SM
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P

Fișă de date

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire