

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 09T308, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	250052 HB7020-2
GTIN	4069515015547
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020-2
Sfârșământor de așchii	SS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	160 - 400 m/min

Fișă de date

Codificare finisare / degroșare

Finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire