Fişă de date

Garant

Plăcuţă amovibilă pentru strunjire SNMG 120404, pentru prelucrare medie

Date comandă

Numărul de comandă	251222 HB7020-2
GTIN	4069515017565
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiţie de tăiere	uşor întreruptă
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	SNMG 120404
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicaţie principală	130 - 370 m/min
Materialul sculei	Carbură
Aplicaţia principală	P
Categorie	HB7020-2
Sfărâmător de aşchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Rază la colţ	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	8

Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire