

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 09T304, pentru finisare, Wiper****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260059 HB7020-2 |
| GTIN               | 4069515019422   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere tehnică**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,2 - 2,5 mm      |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare          |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | CCMT 09T304       |
| Categorie                                     | HB7020-2          |
| Aplicația principală                          | P                 |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă   |
| Avans $f$                                     | 0,06 - 0,5 mm/rot |
| Materialul sculei                             | Carbură           |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm            |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 150 - 460 m/min   |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 2                 |

## Fișă de date

Sfărâmător de aşchii

WSS

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire