

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	250862 HB7130-2
GTIN	4069515022804
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min

Fișă de date

Sfărâmător de aşchii

VG

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire