

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 160404, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	261372 HB7010-2
GTIN	4069515022453
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Toleranță	M
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot

Fișă de date

Categorie	HB7010-2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire