

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080408, pentru degroșare****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 252208 HB7010-2 |
| GTIN               | 4069515019002   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere tehnică**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Avans f                                       | 0,25 - 0,6 mm/rot |
| Materialul sculei                             | Carbură           |
| Categorie                                     | HB7010-2          |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare         |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 120 - 415 m/min   |
| Aplicația principală                          | P                 |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 1,5 - 6 mm        |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | WNMG 080408       |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm            |
| Condiție de tăiere                            | continuuă         |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 6                 |
| Sfărământor de așchii                         | SG                |

## Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire