

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNMG 160408, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	251434 HB7020-2
GTIN	4069515017909
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Sfărâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7020-2
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	160 - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire