

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SC.T 120408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmatore de aşchii	SM
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7010-2
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M

Fișă de date

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire