

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	250862 HB7140-2
GTIN	4069515022880
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Strat de acoperire	AlTiSiN
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	VG
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7140-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 170 m/min
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire