

Garant**GARANT Master INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 16/3,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	206345 16/3,0
GTIN	4045197852243
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni constructive similare conform DIN 6527.

Freză HPC cu **strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat.**

Pentru **durabilitate excepțională** și **putere de așchiere optimă** în cele mai diferite oțeluri inoxidabile.

Poate fi utilizată cu **viteze mari de așchiere**, recomandată și pentru TOOLOX®.

Avantaj:

Rezistență la oxidare și duritate la cald mai mari.

Descriere tehnică

Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungimea totală L	92 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	44 mm
Ø de degajare D ₁	15 mm
Lungimea tăișului L _c	32 mm
Ø tăișului D _c	16 mm
Raza la colț R ₁	3 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,086 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	16 mm

Unghiul elicei	40 grad
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Serie	Master Inox
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h10
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză toroidală

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		
Servicii			

Coadă Tip HB

129100 HB