


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SNMG 120408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	251224 HB7010-2
GTIN	4069515017602
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmbător de aşchii	SM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	8
Rază la colţ	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 m/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm

Fișă de date

Aplicația principală

P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire