

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120404, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	170 - 500 m/min
Categorie	HB7010-2
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4

Fișă de date

Sfărâmător de aşchii

SS

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire