

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 160404, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	261372 HB7035-2
GTIN	4069515022491
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Sfărâmată de așchii	SS
Categorie	HB7035-2

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire