

Garant

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 09T308, pentru prelucrare medie, Wiper



Date comandă

Numărul de comandă	260153 HB7020-2
GTIN	4069515019965
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7020-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	WSM
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 410 m/min
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire