

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru strunjire SCMT 120404, pentru finisare****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260748 HB7010-2 |
| GTIN               | 4069515020909   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere tehnică**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Sfârâmtător de aşchii                         | SS                 |
| Avans f                                       | 0,07 - 0,25 mm/rot |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                  |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 150 - 500 m/min    |
| Condiție de tăiere                            | continuă           |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | SCMT 120404        |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm       |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare           |
| Materialul sculei                             | Carbură            |

## Fișă de date

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Categorie  | HB7010-2                           |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |