

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG 160408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7010-2
GTIN	4069515018289
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-2
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire