

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 110304, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	261366 HB7010-2
GTIN	4069515022330
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Sfârâmător de aşchii	SS
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-2

Fișă de date

Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire