

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNMG 160408, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	251434 HB7035-2
GTIN	4069515017923
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmbător de aşchii	SS
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Categorie	HB7035-2
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Finisare

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire