

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 120404, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	260064 HB7010-2
GTIN	4069515019507
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de aşchii	SS
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-2
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire