

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 2,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 2,5 mm/rot

Sfărâmător de așchii	SS
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire