

**Dispozitiv de fixare cu pană cu toleranță de prelucrare pe două fețe lat, Filet M × lungime L: M12X40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370032 M12X40
GTIN	4059245032914
Clasa articolului	37K

Descriere**Aplicație:**

- Suprafețele penelor produc forțe de strângere ridicate.
- Dispozitivele de fixare cu pană pot fi utilizate în găurile filetate sau în canelurile T.
- În timpul însurubării șurubului de fixare, segmentele de fixare apasă pe piesele de prelucrat.
- O gaură cu fantă în pana dublă permite compensarea mișcării și a toleranței. Distanța de mișcare: M8 = ± 0,5 mm; M10 și M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Dispozitivele de fixare cu pană sunt potrivite pentru operații multiple de prindere.
- Toleranța de prelucrare permite ajustări adaptate conturului.

Material:

Pană dublă și segmente de fixare din oțel călit, întărit, negru.

Notă:

Toleranța de prelucrare pentru fiecare bac de prindere este de 3 mm pentru versiunea M8X25 și de 5 mm pentru versiunile M10X25; M12X40 și M16X60.

Descriere tehnică

Lungime L	40 mm
-----------	-------

Fișă de date

Filet	M12
Înălțime E	3,5 mm
Înălțime C	22 mm
Lățime B	48 mm
A maximal	59,5 mm
A minimal	54 mm
Forță de strângere maximă	23 kN
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos