


**DNMG 150608, Categorie: SW05**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150608 SW05 Categorie: SW05  
 Sfârâmător de aşchii: MQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	Ti
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	MQ
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire