


DNMG 150604, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de aşchii: PQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 180 - 590 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Sfârâmător de aşchii	PQ
Aplicația principală	P
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire