


Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă 250652 HB7020

GTIN 4045197699244

Clasa articolului 21G

Descriere

DNMG 110404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală 150 - 400 m/min

Rază la colț 0,4 mm

Adâncime de tăiere a_p 0,3 - 2 mm

Condiție de tăiere ușor întrerupt

Sfărâmbător de aşchii SS

Aplicația principală P

Avans f 0,1 - 0,4 mm/rot

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | HB7020 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DNMG 110404 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |