



Freză de șlefuire cu strat de acoperire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură TiAlN, Tip: D1210



Date comandă

Numărul de comandă	540260 D1210
GTIN	4027497455867
Clasa articolului	56L

Descriere

Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire LUKAS sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.

Strat de acoperire cu TiAlN pentru durabilitate mărită și rezistență sporită la temperatură ridicată. Pentru solicitări termice și mecanice ridicate (Heavy Duty). **Forma Sferic** (KUD).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Sferică

Ø cap: 12 mm

Lungime cap L₁: 10 mm

Lungimea totală: 51 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Forma	D1210
Lungimea totală	51 mm

Ø cap	12 mm
Descrierea formei	Sferică
Grad de finețe a danturii	mediu
Simbol pentru dantură	Z7
Lungime cap L ₁	10 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură TiAlN
Strat de acoperire	TiAlN
Tip produs	Freze șlefuire