

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	SM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire