

Garant**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: F0618****Date comandă**

Numărul de comandă	540350 F0618
GTIN	4045197609847
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Lungimea cozii 200 mm (poate fi prescurtată).

Ø cozii 6 mm. **Forma F arc rotund** (RBF).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Utilajul se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Arc rotund

Ø cap: 6 mm

Lungime cap L₁: 18 mm

Lungimea totală: 218 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Descrierea formei	Arc rotund
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Ø cap	6 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Grad de finețe a danturii	mediu

Lungime cap L ₁	18 mm
Lungimea totală	218 mm
Forma	Arc rotund
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire