


Garant**CC.T 120404, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 CU7010 Categorie: CU7010
Sfârâmător de aşchii: SS
Toleranță: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 210 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicație secundară	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	80 - 140 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Sfărâmatore de așchii	SS
Categorie	CU7010
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire