


**DNMG 150604, Categorie: CA6525**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150604 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	MQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire