


**Garant****CC.T 09T304, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 09T304 CU7010 Categorie: CU7010  
Sfărâmbător de așchii: SS  
Toleranță: MF  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 210 m/min
Sfărâmbător de așchii	SS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	80 - 140 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Aplicație secundară	M
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	CU7010
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire